

WALLMERK CUREONE

Beton ve şaplar için güneş ışınlarını yansıtabilen, parafin esaslı, beton kür malzemesi

Ürün Tanımı

Wallmerk Cureone, taze beton ve şapların yüzeyinde film tabakası oluşturmak suretiyle hızlı su kaybını önleyen ve bu nedenle yüzeyde oluşabilecek rötre çatlaklarını engelleyen parafin bazlı sıvı kür malzemesidir. Wallmerk Cureone özellikle geniş ve hızlı su kaybı riskinin çok olduğu açık alanlarda (özellikle yoğun güneş ışığı ve rüzga alan alanlarda), taze dökülmüş, beton ve şap üzerine püskürtme yöntemiyle uygulanan, solvent içermeyen, tozumasız yüzey görünümü sağlayan ekonomik ve etkin bir emülsifiye esaslı kür malzemesidir.

Kullanım Alanları

- Wallmerk Cureone otoyollarda,
- Barajlar, kanal ve kanaletlerde,
- Teraslarda,
- Benzin istasyonlarında ve saha betonlarında,
- Havaalanı, kalkış ve hareket pistlerin de,
- Otoparklar da,
- İstinat duvarlarında kullanılır.

Özellikleri

- Wallmerk Cureone çatlakları azaltır.
- Kürleme süresince ihtiyaç duyulan suyu ortadan kaldırır.
- Kanaviçe, çuval kaplama ve sulama gibi metotlara nazaran uygulaması daha kolay ve basittir.
- Bir kez uygulanması yeterli olup, bu nedenle ekonomik bir çözüm sağlar.
- Tozumasız ve daha sert bir yüzey sunar.
- Oluşan film, berrak ve su geçirmez yapıdadır.
- Sertleşmenin neden olduğu rötre (shrinkage) çatlaklarını azaltır.
- Güneş ışınlarını yansıtır ve kür etkinliğinin artmasını sağlar.
- Don dayanımı yüksektir.

Ambalaj

- Wallmerk Cureone, 30kg'lık bidonlarda veya 200 kg'lık varillerde temin edilir.

Uygulama

- Wallmerk Cureone yeni dökülmüş betonun yüzeyine püskürtme veya sürme yöntemiyle eşit oranda uygulanmalıdır. En etkin sonucu alabilmek için kalıplı ya da kalıpsız beton dökümlerinden hemen sonra beton prize başlamadan Wallmerk Cureone uygulamasını yapmak gerekir.

- Wallmerk Cureone uygulanan yüzeylerde uygulama kalınlığı ve maruz kaldığı hava şartlarına bağlı olarak belli bir süre içinde kaybolur. Wallmerk Cureone ile kür uygulanan yüzeylere kısa süre içinde başka bir uygulama yapılması istenen durumlarda oluşan film tabakası mekanik yollarla (basınçlı sıcak su, fırça vs.) yüzeyden uzaklaştırılmalıdır. Bu gibi durumlarda reçine esaslı Wallmerk ürünlerinin kullanılması tavsiye olunur.

Sarfiyat

- Nem, rüzgâr ve sıcaklığa bağlı olarak 150 - 250 g/ m²'dir.

Depolama

- Wallmerk Cureone +5°C ile +30°C arasında kapalı bir ortamda, doğrudan güneş ışınlarına maruz kalmayan bir yerde, aşırı sıcaktan korunarak, iki yıla kadar saklanabilir.
- Uzun süre bekleyen bidon ve varillerde ayrışma görülebileceğinden kullanmadan önce mekanik olarak karıştırılmalıdır. Karıştırma esnasında basınçlı hava kullanılması önerilmez.

Güvenlik Kuralları

- Kullanım esnasında eldiven kullanılmalıdır.
- Ürünün cilt ve göz temasından kaçınılmalıdır.
- Temas halinde temas eden bölge bol su ile yıkanmalıdır.
- Yutulması halinde derhal doktora başvurulmalıdır.
- Kapları kullanıldıktan sonra sıkıca kapatılmalıdır.
- Uygulama yapılan püskürtme cihazları ve/ veya rulolar ılık su ile temizlenmelidir. Sprey nozulu tekrar kullanılacaksa su içinde bekletilmesi önerilir.

Teknik Veriler

Tipi	Parafin esaslı sıvı emülsiyon
Renk	Beyaz
Yoğunluk	(20°C) 0,95 ± 0,02 kg/ lt
Solvent	Yok
pH	7 ± 0.5
Viskozite	100 - 150 mPa. sn